



Nakrętki sześciokątne UNC ASME B18.2.2 Stal ASTM A194 Bez pokrycia Gr.2H 1.1/2

Numer artykułu	22280.381.001
Marka	-
UBB	500635537839
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492923165
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/2 Inch
Klasa	Gr.2H
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	8

Normy

ASME	B18.2.2
ASTM	A194

Specyfikacja techniczna

F	2.375
H	1.46875

Rysunek techniczny

