FABORY



Śruby **dwustronne z dwiema** sześciokątnymi nakrętkami, **niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X105 (4.1/8)**

Numer artykułu	22326.285.105
Marka	-
UBB	500578267998
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494360265
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/8 Inch
Length	105 mm
Klasa	Gr.L7 - Gr.7
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Specyfikacja techniczna

Rysunek techniczny

B	1.8125
L (mm)	105
M	28.2

