



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X120 (4.3/4)

Numer artykułu 22326.285.120

Marka -

UBB 500578268236

UNSPSC 31161619

Numer EAN 8715494360296

Opakowanie 1 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/8 Inch
Length	120 mm
Klasa	Gr.L7 - Gr.7
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

B	1.8125
L (mm)	120
M	28.2

