


Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X145 (5.3/4)



Numer artykułu	22326.285.146
Marka	-
UBB	500578268723
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494360340
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica	1.1/8
Długość (L) (mm)	145
Długość (cale)	5.3/4
Klasa	Gr.L7 - Gr.7
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	8 UN amerykański

Normy

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Specyfikacja techniczna

B	1.13/16
M	28.2
Zwoje gwintu na cal	8

Rysunek techniczny

