



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X300 (11.3/4)

Numer artykułu	22326.285.298
Marka	-
UBB	500578271859
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494360654
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/8 Inch
Length	300 mm
Klasa	Gr.L7 - Gr.7
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Specyfikacja techniczna

B	1.8125
L (mm)	300
M	28.2

Rysunek techniczny

