FABORY

Śruby **dwustronne z dwiema** sześciokątnymi nakrętkami, **niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1.1/4X130 (5.1/8)**

Numer artykułu	22330.317.130
Marka	-
UBB	500578923871
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494425131
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/4 Inch
Length	130 mm
Klasa	Gr.L7 - Gr.4
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M

Normy

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Specyfikacja techniczna

B	2
L (mm)	130
M	31

Rysunek techniczny