FABORY



Śruby **dwustronne z dwiema** sześciokątnymi nakrętkami, **niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1.3/8X430 (17)**

Numer artykułu	22330.349.431
Marka	-
UBB	500578935008
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494431224
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.3/8 Inch
Length	430 mm
Klasa	Gr.L7 - Gr.4
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M

Normy

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Specyfikacja techniczna

B	2.1875
L (mm)	430
M	34.1

Rysunek techniczny

