



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1.3/8X455 (18)

Numer artykułu 22330.349.457

Marka -

UBB 500578935594

UNSPSC 31161619

Numer EAN 8715494410571

Opakowanie 1 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.3/8 Inch
Length	455 mm
Klasa	Gr.L7 - Gr.4
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M

Normy

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

FABORY

and will be phased
out gradually.
It is advised to
use Grade 7 nuts
instead.

Specyfikacja techniczna

B	2.1875
L (mm)	455
M	34.1

Rysunek techniczny

