FABORY



Nakrętki sześciokątne **UNC/8UN ASME B18.2.2 Stal ASTM A194 Ocynkowane na** gorąco **Gr.7 nadwymiarowy 5/8**

Numer artykułu	22486.158.001
Marka	-
UBB	500635553174
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492925411
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	5/8 Inch
Klasa	Gr.7
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	11
Info	nadwymiarowy

Normy

ASME	B18.2.2
ASTM	A194

Specyfikacja techniczna

F	1.0625
H	0.609375

Rysunek techniczny

