



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X530 (20.7/8)

Numer artykułu	22530.285.530
Marka	-
UBB	500578534397
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494371797
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/8 Inch
Length	530 mm
Klasa	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Specyfikacja techniczna

Rysunek techniczny

B	1.8125
L (mm)	530
M	28.2

