



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X800 (31.1/2)

Numer artykułu 22530.285.800

Marka -

UBB 500578535121

UNSPSC 31161619

Numer EAN 8715494371872

Opakowanie 1 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/8 Inch
Length	800 mm
Klasa	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Specyfikacja techniczna

Rysunek techniczny

B	1.8125
L (mm)	800
M	28.2

