



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/2X125 (5)

Numer artykułu	22530.381.127
Marka	-
UBB	500627295909
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494534680
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/2 Inch
Length	125 mm
Klasa	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

B	2.375
L (mm)	125
M	37.3

