


Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/2X130 (5.1/8)



Numer artykułu	22530.381.130
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	500627296089
-----	--------------

UNSPSC	31161619
--------	----------

Numer EAN	8715494534697
-----------	---------------

Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie
--------------	------------------------

Parametry techniczne

Średnica	1.1/2
----------	-------

Długość (L) (mm)	130
------------------	-----

Długość (cale)	5.1/8
----------------	-------

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Klasa	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
-------	-------------------

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
---------------------	-----------------------

Kierunek gwintu	Prawy
-----------------	-------

Gwint	8 UN amerykański
-------	------------------

Normy

BS	≈4882
----	-------

ASTM	A193/A194
------	-----------

ASME	B16.5/B18.2.2
------	---------------

B	2.3/8
M	37.3
Zwoje gwintu na cal	8

