



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 7/8X500 (19.3/4)

Numer artykułu	22538.222.501
Marka	-
UBB	500627303257
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494535410
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	7/8 Inch
Length	500 mm
Klasa	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	9

Normy

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specyfikacja techniczna

B	1.4375
L (mm)	500
M	21.8

Rysunek techniczny

