FABORY



Śruby **dwustronne z dwiema** sześciokątnymi nakrętkami, **niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X85 (3.3/8)**

Numer artykułu	22538.254.085
Marka	-
UBB	500578060070
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494338721
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1 Inch
Length	85 mm
Klasa	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Specyfikacja techniczna

B	1.625
L (mm)	85
M	25

Rysunek techniczny

