



**Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X315 (12.1/2)**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 22539.349.317          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500578154873           |
| UNSPSC         | 31161619               |
| Numer EAN      | 8715494326964          |
| Opakowanie 1   | Tylko pełne opakowanie |

## Parametry techniczne

|                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | 1.3/8 Inch                                                                                                                                                                                                       |
| Length              | 315 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Klasa               | Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M                                                                                                                                                                                              |
| Materiał            | Stal nierdzewna                                                                                                                                                                                                  |
| Materiał techniczny | ASTM A193 - ASTM A194                                                                                                                                                                                            |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                                                                                                                                                                                            |
| Gwint               | 8 UN amerykański                                                                                                                                                                                                 |
| Zwoje gwintu na cal | 8                                                                                                                                                                                                                |
| Info                | Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. |

## Normy

|      |               |
|------|---------------|
| ASTM | A193/A194     |
| BS   | ≈4882         |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |

**Specyfikacja techniczna**

**Rysunek techniczny**

|        |        |
|--------|--------|
| B      | 2.1875 |
| L (mm) | 315    |
| M      | 34.1   |

