


Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X325 (12.3/4)



Numer artykułu	22539.349.326
Marka	-
UBB	500627305567
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494535649
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica	1.3/8
Długość (L) (mm)	325
Długość (cale)	12.3/4

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Klasa	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	8 UN amerykański

Normy

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

B	2.3/16
M	34.1
Zwoje gwintu na cal	8

