



Śruby dwustronne ze zredukowanym trzpieniem i dwiema nakrętkami sześciokątnymi DIN 2510 L/ NF Stal 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Bez pokrycia M12X70

Numer artykułu	23530.120.070
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	500644894411
-----	--------------

UNSPSC	31161619
--------	----------

Numer EAN	8717077038844
-----------	---------------

Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie
--------------	------------------------

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	70 mm
Oznaczenie	GA/KG
Materiał	Stal
Materiał techniczny	21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Info	Gwint zewnętrzny zgodny z DIN 2510-2.

Normy

DIN	2510-L/NF
-----	-----------

Specyfikacja techniczna

b	20
d-D	M12
d2	8.5
L (mm)	70

Rysunek techniczny

m	12
P	1.75
S	22

FABORY

