



Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 4.8 M6X55

Numer artykułu 24540.060.055

Marka -

UBB 950353891969

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8715492633729

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	55 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Specyfikacja techniczna

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(maks.)	11
Pełen gwint $L \leq$	35
k (maks.)	3
L (mm)	55
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Rysunek techniczny

