



Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane, po żółtej passywacji 4.8 M8X50

Numer artykułu 24560.080.050

Marka -

UBB 950353147156

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8715492635174

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	50 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej passywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(maks.)	14.5
Pełen gwint L ≤	40
k (maks.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Rysunek techniczny

