

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal Ocynkowane 4.8 M3X12



Numer artykułu 24570.030.012

Marka -

UBB 950353147644

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8715492635884

Opakowanie 500 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	12 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	964
NEN	≈2371
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NF	≈E25-124

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(maks.)	5.6
f ≈	0.75
Pełen gwint L ≤	22
k (maks.)	1.65
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Rysunek techniczny

