

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal Ocynkowane 4.8 M4X16



Numer artykułu 24570.040.016

Marka -

UBB 950353148634

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8715492636027

Opakowanie 500 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Length	16 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	964
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
BS	≈4183
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Specyfikacja techniczna

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(maks.)	7.5
f ≈	1
Pełen gwint L ≤	25
k (maks.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Rysunek techniczny

