



Wkręty z łbem stożkowym płaskim z **gniazdem** krzyżowym **Pozidriv DIN 965** **A-Z Stal Ocynkowane 4.8** **M2X4**

Numer artykułu 24672.020.004

Marka -

UBB 500654333987

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8712423010536

Opakowanie 1000 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M2
Length	4 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Specyfikacja techniczna

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk(maks.)	3.8
Pełen gwint L ≤	18
k (maks.)	1.2
L (mm)	4
Nr wgłębienia krzyżowego	1
P	0.4

Rysunek techniczny

