

Wkręty z łebem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M3X6

Numer artykułu	24810.030.006
Marka	-
UBB	950353174861
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8715492644800
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	6 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Phillips
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	7985
ISO	≈7045

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(maks.)	6
Pełen gwint $L \leq$	20
k	2.4
L (mm)	6
Nr wgłębień krzyżowego	1
P	0.5

Rysunek techniczny

