




Wkręty z łbem **grzybkowym** z **gniazdem** krzyżowym **NF** **E25-129 Stal Ocynkowane** **4.8 M8X80**

Numer artykułu 24862.080.080

Marka -

UBB 950353759141

UNSPSC 31162400

Numer EAN 8715493594074

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	80 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb kulisty
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

NF E25-129

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk(maks.)	20
Pełen gwint $L \leq$	60
k (maks.)	4.4
L (mm)	80
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Rysunek techniczny

