



Wkręty samogwintujące z łebem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7982 C-H Stal Ocynkowane ST4,2X60MM

Numer artykułu 26680.042.060

Marka -

UBB 500645244525

UNSPSC 31161507

Numer EAN 8717077075580

Opakowanie 250 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	4.2 mm
Length	60 mm
Gniazdo	Phillips
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Samogwintujący

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ISO	7050 CH
NF	E25-656
DIN	7982 CH

Specyfikacja techniczna

D (mm)	4.2
dk	8.1
k ≈	2.5
L (mm)	60
Nr wgłębienia krzyżowego	2
P	1.4

Rysunek techniczny

