



## Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 10X8X28MM

Numer artykułu 39250.108.028

Marka -

UBB 950359211881

UNSPSC 31163207

Numer EAN 8715492813671

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Length              | 28 mm                                                           |
| Materiał            | Stal                                                            |
| Materiał techniczny | C45+C                                                           |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia                                                    |
| Info                | Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880. |

### Normy

|     |        |
|-----|--------|
| NEN | 2430   |
| ISO | R773   |
| BS  | 4235-1 |
| DIN | 6885-A |

### Specyfikacja techniczna

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| b                             | 10 |
| Do trzonka $\varnothing$      | 30 |
| Do trzonka $\varnothing \leq$ | 38 |
| h                             | 8  |
| L (mm)                        | 28 |

### Rysunek techniczny

