



Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym z prowadzeniem na klucz sześciokątny DIN 6912 Stal nierdzewna A2 M8X70

Numer artykułu 51042.080.070

Marka -

UBB 951351903533

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715492261212

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	70 mm
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy obniżony
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0",

Normy

DIN 6912

tak więc 8.8→08.8
 10.9→010.9 oraz
 12.9→012.9Dla
 elementów
 łącznych ze
 stali nierdzewnej
 oznaczenie
 następuje poprzez
 oznaczenie cechy
 danej klasy na
 przykład: 70 (A2-70
 → A2). Tymczasowo
 mogą pojawić się
 stare i nowe formy
 znakowania na
 śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
d-D	M8
dh	4
dk	13
Pełen gwint $L \leq$	30
k	5
L (mm)	70
P	1.25
s	6

Rysunek techniczny

