

Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal nierdzewna A2 Min.50 M36X2,00

Numer artykułu	51160.360.200
Marka	-
UBB	500696141836
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492028754
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M36
Klasa	Min.50
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny drobnozwojny
Info	Rozmiary o średnicy M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Specyfikacja techniczna

d-D	M36
m	29
P	2
s	55

Rysunek techniczny

