



Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal nierdzewna A2 M10X70

Numer artykułu 51300.100.070

Marka -

UBB 500571334100

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8715494115803

Opakowanie 50 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	70 mm
Klasa	70
Gniazdo	Phillips
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Specyfikacja techniczna

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk(maks.)	18
Pełen gwint L ≤	50
k (maks.)	5
L (mm)	70
Nr wgłębienia krzyżowego	4
P	1.5

Rysunek techniczny

