

Kołki sprężyste rozcięte lekkie ISO 13337 Stainless spring steel 3X12MM



Numer artykułu 51431.030.012

Marka -

UBB 500697296688

UNSPSC 31163201

Numer EAN 8715492077035

Opakowanie 1000 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Length	12 mm
Materiał	Stainless spring steel
Info	V-1 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.V-2 = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.a: kołki ponad 10mm mają jedną krawędź ściętą.

Normy

DIN	7346
ISO	13337

Specyfikacja techniczna

a	0.25
a (min.)	0.25
d1 (maks.)	3.5
d1 (min.)	3.3
d2 ≈	2.7
L (mm)	12
s	0.3
V	3.5

Rysunek techniczny

