

Kołki z karbami zbieżnymi na połowie długości DIN 1472 Stal nierdzewna A1 2X12MM



Numer artykułu 51586.020.012

Marka -

UBB 500634431265

UNSPSC 31163215

Numer EAN 8717077009134

Opakowanie 500 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	2 mm
Length	12 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A1

Info	V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
------	--

Normy

DIN	1472
ISO	≈8745
NEN	≈2603

Specyfikacja techniczna

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	12
r ≈	2
Tolerancja	h9

Rysunek techniczny



