



Wkręty samogwintujące z łebem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14586 C Stal nierdzewna A2 ST2,9X9,5MM

Numer artykułu 51683.029.009

Marka -

UBB 500571718401

UNSPSC 31161507

Numer EAN 8715494131346

Opakowanie 1000 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	2.9 mm
Length	9.5 mm
Gniazdo	Sześciokarbowy
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Gwint	Samogwintujący

Normy

ISO 14586 C

Specyfikacja techniczna

D (mm)	2.9
dk(maks.)	5.5
k (maks.)	1.7
L (mm)	9.5
P	1.1
Nasadka	10

Rysunek techniczny

