



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M6X120

Numer artykułu 53570.060.120

Marka -

UBB 500633323604

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715494615150

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	120 mm
Klasa	80
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny

Normy

BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241

Specyfikacja techniczna

b	24
d-D	M6
dk(maks.)	10
Pełen gwint L ≤	30
k (maks.)	6
L (mm)	120
P	1
s	5

Rysunek techniczny

