



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M20X45

Numer artykułu 53570.200.045

Marka -

UBB 500571287589

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715494136648

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Length	45 mm
Klasa	80
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Specyfikacja techniczna

b	52
d-D	M20
dk(maks.)	30
Pełen gwint L ≤	75
k (maks.)	20
L (mm)	45
P	2.5
s	17

Rysunek techniczny

