

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 Min.50 M8X140

Numer artykułu 55000.080.140

Marka -

UBB 950351848292

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492320360

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	140 mm
Klasa	Min.50
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	Rozmiary o średnicy M20 i rozmiary o długości 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Normy

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	140
P	1.25
s	13

Rysunek techniczny

