

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 Min.50 M24X130

Numer artykułu 55000.240.130

Marka -

UBB 950351854530

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492321749

Opakowanie 5 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	130 mm
Klasa	Min.50
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	Rozmiary o średnicy M20 i rozmiary o długości 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	130
P	3

Rysunek techniczny



