



Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A4 M3X12

Numer artykułu 55120.030.012

Marka -

UBB 950353336817

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8715492334824

Opakowanie 500 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	12 mm
Klasa	70
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Gwint	Metryczny

Normy

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
DIN	84
BS	≈4183

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk(maks.)	5.5
Pełen gwint L ≤	30
k (maks.)	2
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.85

Rysunek techniczny