



## Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M3X4

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 55250.030.004          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500571430130           |
| UNSPSC         | 31161518               |
| Numer EAN      | 8715494135665          |
| Opakowanie 500 | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | M3                                                                                                                        |
| Length              | 4 mm                                                                                                                      |
| Gniazdo             | Gniazdo sześciokątne                                                                                                      |
| Materiał            | Stal nierdzewna                                                                                                           |
| Materiał techniczny | A4                                                                                                                        |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                                                                                                     |
| Punkt               | Cone                                                                                                                      |
| Gwint               | Metryczny                                                                                                                 |
| Info                | Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających. |

### Normy

|      |          |
|------|----------|
| NF   | E27-181  |
| NEN  | 2342     |
| ASME | B18.3.6M |
| DIN  | 914      |
| ISO  | 4027     |
| BS   | 4168-3   |

### Specyfikacja techniczna

|          |     |
|----------|-----|
| d-D      | M3  |
| L (mm)   | 4   |
| P        | 0.5 |
| s        | 1.5 |
| t (min.) | 1.2 |

### Rysunek techniczny

