



Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal nierdzewna A4 M1,6X6

Numer artykułu 55302.016.006

Marka -

UBB 951353127263

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8715492341815

Opakowanie 1000 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M1.6
Length	6 mm
Klasa	70
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Gwint	Metryczny

Normy

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Specyfikacja techniczna

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk(maks.)	3
Pełen gwint L ≤	16
k (maks.)	0.96
L (mm)	6
Nr wgłębienia krzyżowego	0
P	0.35

Rysunek techniczny

