



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Srebrny metalik Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/ czarna oksydacja M8X18X40

Numer artykułu	58029.080.040
Marka	-
UBB	500689485257
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245078622
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	5.8
Kolor	Srebrny metalik
D1_MM	18mm
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni	Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint	Metryczny
Info	Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Stal oksydowana na czarno.

Normy

Specyfikacja techniczna

A	64
A1	73
D	13.5

Rysunek techniczny

D1	18
D2	18.5
D3	15.5
H	28.5
H2	16.5
H3	45.5
H4	49.5
H1	6.5
Liczba zębów	20
L	40
X	8

