



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Srebrny metalik Cynkowy odlew ciśnieniowy/ stal nierdzewna 1.4305 Powlekane tworzywem M10X18X30

Numer artykułu	58033.100.030
Marka	-
UBB	500689504065
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245080779
Opakowanie 4	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Kolor	Srebrny metalik
D1_MM	18mm
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal nierdzewna
Materiał techniczny	1.4305
Obróbka powierzchni	Powlekane tworzywem
Gwint	Metryczny
Info	Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe stal nierdzewna 1.4305.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna polerowana.

Normy

Specyfikacja techniczna

Rysunek techniczny

A	64
A1	73
D	13.5
D1	18
D2	18.5
D3	15.5
H	28.5
H2	16.5
H3	45.5
H4	49.5
H1	6.5
Liczba zębów	20
L	30
X	10

