FABORY



KIPP Clamping levers, external thread Pomarańczowy **Cynkowy odlew** ciśnieniowy/**stal 5.8 Powlekane tworzywem/ czarna oksydacja M10X65X25**

Numer artykułu	58042.100.025
Marka	-
UBB	500689537230
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245091065
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	5.8
Kolor	Orange
D1_MM	18.5mm
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni	Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint	Metryczny
Info	Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.

Normy

Specyfikacja techniczna

A	65
A1	74.5
B	9.5
D	13.5
D1	18.5
D2	19
H	28.5
H2	17.5
H3	42.5
H4	45.5
H1	6.5
Liczba zębów	20
L	25
X	10

Rysunek techniczny

