FABORY



KIPP Clamping levers 2K, external thread Stal 5.8/ tworzywo sztuczne Czarna oksydacja M6X40,1X50

Numer artykułu	58072.060.050
Marka	-
UBB	500689654795
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245113880
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	5.8
D1_MM	15mm
Materiał	Stal/tworzywo sztuczne
Obróbka powierzchni	Black Oxide
Gwint	Metryczny
Info	Materiał: Uchwyt: Twarde tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym z wieńcem zębatym ze stopu cynku. Miękki komponent Thermoflex na bazie SEBS. Części stalowe: klasa 5.8.Wersja: Części stalowe oksydowanie na czarno.Uwaga: Twarde i miękkie elementy dostarczane są w standardzie w kolorze czarno-szarym RAL 7021.

Normy

Specyfikacja techniczna

A	40.1
A1	48.1
B	10.1
D	10
D1	15
D2	16
H	24.5
H2	10
H3	30
H4	33.5
H1	4
Liczba zębów	16
L	50
X	6

Rysunek techniczny

