



KIPP Clamping levers flat, external thread Czarny Cynkowy odlew ciśnieniowy/ stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M10X65X40

Numer artykułu 58123.100.040

Marka -

UBB 500689950888

UNSPSC 31162807

Numer EAN 4059245086856

Opakowanie 5 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	5.8
Kolor	Czarny
D1_MM	18.5mm
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni	Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint	Metryczny
Info	Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.

Normy

Specyfikacja techniczna

A	65
A1	74.5
B	10.1

Rysunek techniczny

D	13.5
D1	18.5
D2	19.1
H	28.5
H2	17.8
H3	29.2
H4	32.2
H1	6.5
Liczba zębów	20
L	40
X	10

