



KIPP Clamping levers flat, external thread Czarny Cynkowy odlew ciśnieniowy/ stal 5.8 Powlekane tworzywem/czarna oksydacja M10X80X20

Numer artykułu	58123.101.020
Marka	-
UBB	500689951464
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245087211
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	5.8
Kolor	Czarny
D1_MM	21.2mm
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni	Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint	Metryczny
Info	Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe oksydowanie na czarno.

Normy

Specyfikacja techniczna

A	80
A1	91
B	11.7

Rysunek techniczny

D	16
D1	21.2
D2	22
H	37
H2	23.8
H3	38
H4	42
H1	10
Liczba zębów	22
L	20
X	10

