



KIPP Clamping levers flat, internal thread Czarny Cynkowy odlew ciśnieniowy/ stal nierdzewna 1.4305 Powlekane tworzywem/jasne M8X14

Numer artykułu	58126.080.014
Marka	-
UBB	500689957990
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245084654
Opakowanie 4	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Kolor	Czarny
D1_MM	21.2mm
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal nierdzewna
Materiał techniczny	1.4305
Obróbka powierzchni	Powlekane tworzywem/jasne
Gwint	Metryczny
Info	Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe stal nierdzewna 1.4305.Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Części stalowe polerowane.

Normy

Specyfikacja techniczna

A	80
A1	91

Rysunek techniczny

B	11.7
D	16
D1	21.2
D2	22
H	37
H2	23.8
H3	38
H4	42
H1	10
Liczba zębów	22
T	14
X	8

