



KIPP Clamping levers, external thread Rubinowo czerwony Stal 1.0401/5.8 Powlekane tworzywem M10X95X70

Numer artykułu	58134.102.070
Marka	-
UBB	500689986601
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245083824
Opakowanie 2	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	5.8
Kolor	Rubinowo czerwony
D1_MM	27mm
Materiał	Stal
Materiał techniczny	1.0401
Obróbka powierzchni	Powlekane tworzywem
Gwint	Metryczny

Info

Materiał: Uchwyt 1.0401. Wszystkie inne części ze stali klasy 5.8. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego, konstrukcja o gładkiej powierzchni. Części stalowe oksydowanie na czarno. Odniesienie do rysunku: 1) płaska końcówka DIN 78.

Normy

Specyfikacja techniczna

Rysunek techniczny

A	95
A1	109
B	13
D	19
D1	27
D2	27.5
H	43
H2	27
H3	63
H4	67.5
H1	10
Liczba zębów	24
L	70
X	10

