



KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Metryczny drobnozwojny Stal nierdzewna 1.4305, szpilka nieutwardzana 10MM

Numer artykułu	58605.000.010
Marka	-
UBB	500689882735
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245015207
Opakowanie 2	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

D1_MM	20mm
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	1.4305
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

Info	Materiał: stal nierdzewna Gwintowana tuleja 1.4305 Trzpień ustalający 1.4305 Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego. Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany. Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiegokolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można
------	---

ustawić tylko po ręcznym odłączeniu sworznia. Dostępna jest podkładka wspomagająca wkręcanie trzpieni ustalających. Podkładka wsuwa się pod gałkę grzybkową, tak że bolce nośne wchodzi w szczelinę.

Specyfikacja techniczna

D	10
D1	20
D2	33
F1 = springiness beginning in N	15
F2 = springiness end in N	34
F x 30°	2.8
H	10
L1	40
L2	24
L	74
P	1.5
SW	30

Rysunek techniczny

