



KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, lockable Stal, kula rękojeści termoplast czarna/szara 20MM

Numer artykułu	58643.000.020
Marka	-
UBB	500689907177
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245021437
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

D1_MM	40mm
Materiał	Stal
Info	Materiał: Stal. Gałka z tworzywa termoplastycznego. Wersja: Hartowana i szlifowana. Gałka czarno-szara. Uwaga: Trzpienie ustalające z tulejami są doskonałym połączeniem do szybkiego pozycjonowania i mocowania. Precyzyjna konstrukcja zarówno trzpienia ustalającego, jak i tulei gwarantuje wysoką powtarzalność podczas montażu dwóch elementów. Informacje techniczne patrz instrukcja montażu i instalacji.

Normy

Specyfikacja techniczna

D	20
D1	40
D2	33
D3	30
F1 = springiness beginning in N	46
F2 = springiness end in N	63
L1	41.5
L2	49
L3	13
L4	6
L5	3
L	50

Rysunek techniczny

